



**Parametri tehnici pentru imprimarea articolelor de sublimare cu hartie  
TexPrint-TXPF- cerneala sublimare SubliJet si presa cani MPR-1**

PRODUS	TEMPERATURA °C	TIMP (sec)	PRESIUNE	OBSERVATII
Cana alba plastic	170°C	70-90 sec.	mica	<u>Dupa transfer scoateti insertia de metal si introduceti cana in apa rece</u>
Cana ceramica alba, Cana espresso, Cana fosforescenta	175°C - 180°C	120 sec.	medie	<u>Dupa transfer a se raci in apa la temperatura camerei!</u>
Cana termosensibila	160°C	120 sec.	medie	<u>Dupa transfer a se raci in apa la temperatura camerei!</u>
Cana portelan WINDSOR	185°C	90-120 sec.	medie	<u>Dupa transfer a se raci in apa la temperatura camerei!</u>
Cana argintie / aurie	185°C	120 sec.	medie	<u>Dupa transfer a se raci in apa la temperatura camerei!</u>
Cana Inox / Cana metal emailata	185°C	15-30 secunde	medie	<u>Dupa transfer a se raci in apa la temperatura camerei!</u>
Halba bere BAVARIA	185°C	120 sec.	medie	<u>Dupa transfer a se raci in apa la temperatura camerei!</u>
Scrumiera	185°C	120 sec.	medie	<u>Dupa transfer a se raci in apa la temperatura camerei!</u>
Halba bere sticla	185°C	120 sec.	medie	<u>A nu se raci in apa!</u>
Cana sticla mat / transparent	180°C	80-90 sec.	medie	<u>A nu se raci in apa!</u>
Cana Delfin / Pinguin / Pisica / Santa Claus	185°C	120 sec.	medie	<u>A nu se raci in apa!</u>

Placi ceramica drept. sau oval	180°C - 200°C	240 sec.	medie	
Farfurie ceramica	185°C-190°C	45 sec.	mica	<u>A se preincalzi inainte de sublimare!</u>
Placi ardezie	200°C	3-4 minute	mica/ medie	
Ceas sticla	190°C	180 sec.	mica	<u>A nu se printa in oglinda!</u>
Suport de taiat din sticla	200°C	240 sec.	mica	<u>A nu se printa in oglinda!</u>
Tablou sticla	200°C	180 sec.	mica	<u>A nu se printa in oglinda!</u>
Cristale sublimare / Suport pahare sticla	190°C	180-240 sec.	medie	<u>A nu se printa in oglinda!</u>
Placi aluminiu / Carti de vizita	185°C	50 sec.	medie	<u>A se indeparta folia de protectie!</u>
Brelocuri metal	185°C	120 sec.	medie	<u>A se indeparta folia de protectie!</u>
Brichete metal	200°C	210°C	mare	
Puzzle cartonat	185°C	60 sec.	medie	
Suport pahare cartonat	185°C	60 sec.	medie	
Puzzle lemn (MDF)	200°C	60 sec.	mare	<u>A se indeparta folia de protectie!</u>

Puzzle magnetic	150° C	270 sec.	mare	
Folie magnetica A4	150° C	270 sec.	mare	
Magneti frigider	150° C	270 sec.	mare	
Tricou animale din plus	185° C	50-60 sec.	medie	
Tricouri Adler + Vapor	185° C	50-60 sec.	medie	
Perne	185° C	50-60 sec.	mica	
Cravata / Parasolar auto	180° C	50-60 sec.	medie	
Mousepad	190° C	60-70 sec.	medie	
Sacosa ecologica	185° C	60 sec.	medie	
Rucsac / Sac de umar	200° C	50 sec.	medie	<u>A se scoate snurul sacului de umar inainte de sublimare!</u>
Sapca	185° C	60 sec.	medie	
FLOCK poliester	190° C	35-40 sec.	medie	<u>Lasati sa se raceasca apoi indepartati suportul! Transferul textil se va face la 190° C, 20 secunde!</u>
SATIN poliester	190° C	35-40 sec.	medie	<u>Lasati sa se raceasca apoi indepartati suportul! Transferul textil se va face la 190° C, 20 secunde!</u>

Placi MDF 1001, 1002, 1005, 1006	200° C	60 sec.	medie	<u>Fara folia de protectie!</u>
Ceasuri 1027, 1028, 5758, 5581	200° C	65 sec.	medie	<u>Fara folia de protectie!</u>
Panele foto 5857, 5858, 5861, 5859, 5860, 5862, 5875, 5876	200° C	60 sec.	medie	<u>Fara folia de protectie!</u>
Suport pahare 1009, 5822, 5795	190° C	60 sec.	medie	<u>Fara folia de protectie!</u>
Clipboard 1013	190° C	80 sec.	medie	<u>Fara folia de protectie!</u>
Ecusoane 5501, 5502	200° C	60 sec.	medie	
Tablouri cu placi aluminiu 5781, 5782	190° C	50 sec.	medie	<u>Fara folia de protectie!</u>
Placa scut de perete 5745	190° C	50 sec.	medie	
Agatatoare usa 5575	200° C	60 sec.	medie	

Brelocuri plastic 5520,5521, 5524, 5525	200° C	60 sec.	medie	
Brelocuri aluminiu 5995, 5917	190° C	65 sec.	medie	
Magneti plastic 5522, 5523, 5527	200° C	60 sec.	medie	
Placa Streamline 5827, 5813, 5814, 5816	200° C	60 sec.	medie	<u>Fara folia de protectie!</u>
Ornamente Craciun plastic 5510, 5511, 5924, 5966, 5768, 5576	200° C	60 sec.	medie	
Ornamente Craciun aluminiu 4334, 4333, 4331	190° C	65 sec.	medie	
Rama foto 5899	200° C	60 sec.	medie	<u>Fara folia de protectie!</u>
Medalioane animale 5771, 5773	190° C	60 sec.	medie	
Tablou ChromaLuxe 5946	200° C	60 sec.	medie	

